

**Garant****Vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7140-2,  
Velikost: 120404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2946 120404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 mm/min
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Obsah	251222 HB7140-2
Počet výměn/řezání	8
Řezný materiál	TK

## Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2946 120404