

Garant

Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7020-2, Velikost: 16T304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2846 16T304
GTIN	4067263095750
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Obsah	260986 HB7020-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Počet výměn/řezání	3
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2846 16T304