

Garant**Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2,
Velikost: 16T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2847 16T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Obsah	260988 HB7035-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	3
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2847 16T308