

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 30 kusů, HB7310,
Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3836 110304
GTIN	4067263098690
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	30
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Obsah	261454 HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 110304
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3836 110304