

Garant

Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2, Velikost: 110204



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2849 110204
GTIN	4067263095743
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	3
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Obsah	260982 HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Počet kusů	50
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm

Technický list

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2849 110204