

Garant**Vyměnitelná břitová destička SNMG na hrubování 50 ks, HB7130-2, Velikost: 120408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2951 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Obsah	251324 HB7130-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min
Počet výměn/řezání	8
Posuv f	0,2 - 0,55 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1,5 - 7 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

Technický list

Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2951 120408