

Garant**Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 16T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2849 16T304
GTIN	4067263095767
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Obsah	260986 HB7020-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	3
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm

Technický list

Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2849 16T304