

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 30 kusů, HB7310,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3836 160408
GTIN	4067263098751
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Obsah	261459 HB7310
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160404
Hlavní způsob použití	N
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
Počet kusů	30

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3836 160408