

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 110301****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3837 110301
GTIN	4067263098560
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	261452 HU7310
Počet kusů	50
Hlavní způsob použití	N
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 110301
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Povlak	bez povlaku
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,05 mm
Řezný materiál	TK

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Rohový rádius	0,1 mm
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3837 110301