

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3837 110304
GTIN	4067263098607
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 110304
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Obsah	261454 HU7310
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Povlak	bez povlaku
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3837 110304