

Garant**Vyměnitelná břitová destička TNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2959 160404
GTIN	4067263094739
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Počet kusů	30
Tolerance	M
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet výměn/řezání	6
Obsah	251542 HB7130-2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Řezný materiál	TK

Technický list

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2959 160404