

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3837 160408
GTIN	4067263098669
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Obsah	261459 HU7310
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	N
Počet kusů	50
Povlak	bez povlaku
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3837 160408