

Garant**Vyměnitelná břitová destička TNMG na střední obrábění 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2963 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	6
Počet kusů	50
Obsah	251542 HB7140-2
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M

Technický list

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2963 160404