

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na střední obrábění 50 ks, HB7310,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3838 160404
GTIN	4067263098744
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Obsah	261458 HB7310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160404
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm

Technický list

Řezný materiál	TK
Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3838 160404