

**Vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce 50 ks, HBT020,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3901 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Obsah	250090 HBT020
Počet kusů	50
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PF

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3901 09T304