

Garant**Vyměnitelná břitová destička VNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2970 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2.5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Obsah	251802 HB7120-1
Počet kusů	30
Rohový rádius	0,4 mm

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2970 160404