

Garant**Vyměnitelná břitová destička VNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2970 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 mm/min
Počet výměn/řezání	4
Počet kusů	30
Hlavní způsob použití	M
Obsah	251804 HB7120-1
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2.5 mm

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2970 160408