

Garant

Vyměnitelná břitová destička VBMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2, Velikost: 110304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2860 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Obsah	261224 HB7035-2
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2860 110304