

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VNMG na střední obrábění 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 160404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2974 160404
GTIN	4067263094821
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2.5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 mm/min
Obsah	251802 HB7130-2
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2974 160404