

Garant

Vyměnitelná břitová destička VNMG na střední obrábění 50 ks, HB7130-2, Velikost: 160408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2974 160408
GTIN	4067263094845
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusů	50
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2.5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Obsah	251804 HB7130-2
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Technický list

Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2974 160408