

Garant

Vyměnitelná břitová destička TCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2, Velikost: 16T304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3545 16T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Počet kusů	50
Obsah	260956 HB7140-2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4 mm
Počet výměn/řezání	3

Technický list

Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3545 16T304