

Garant
Držák destiček eco konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 110/170mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273887 110/170
GTIN	4045197516602
Třída artiklu	21W

Popis
Použití:

Ve spojení s upínacími držáky GARANT eco č. **273840 – 273851**.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Vnitřní chlazení: ano

Šířka zápichu w : 3 mm

Maximální hloubka řezu t_{max} : 13 mm

Upínací šroub: 279815 9

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{max}	13 mm
Minimální Ø 1. zápichu D_1	110 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	170 mm
Řada	Eco
Upínací šroub	279815 9
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano

Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky

Příslušenství

Upínací šroub	279910
Upínací šroub Typ 9	279815 9