

**Garant**

## Vyměnitelná břitová destička SNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7130-2, Velikost: 120408



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2942 120408 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

### Technický popis

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 80 - 270 mm/min  |
| Posuv $f$                            | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Řezný materiál                       | TK               |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,3 - 2 mm       |
| Počet výměn/řezání                   | 8                |
| Rohový rádius                        | 0,8 mm           |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120408      |
| Hlavní způsob použití                | M                |
| Hloubka řezu $a_{p\ min}$            | 0,25 mm          |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování      |
| Hloubka řezu $a_{p\ max}$            | 4.25 mm          |
| Obsah                                | 251144 HB7130-2  |

## Technický list

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Povlak         | S povlakem                                      |
| Počet kusů     | 50                                              |
| Řezný materiál | HB7130-2                                        |
| Podmínky řezu  | lehce přerušovaný                               |
| Lamač třísek   | VS                                              |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2942 120408