

Garant

Cenově výhodné balení – RDHX 12T3 MOTN, HB7515, 50 ks



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2147 ST1400
GTIN	4069515046688
Třída artiklu	GGN

Popis

Vhodné pro:

Kopírovací a rovinná fréza GARANT č. 212145–212160.

Obsah:

50 x 212273 ST1400

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RDHX 12T3 MOTN
Řezný materiál	TK
Typ	ST1400
Obsah	50 ks
Řezný materiál	HB7515
Posuv f_z na zub	0,22 mm
Počet výměn/řezání	1

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	430 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	330 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	270 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	210 m/min	M
GG(G)	omezené použití	230 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2147 ST1400