

Mahr

## Sada digitálních posuvných měřitek IP67 s hranatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	404102 3
GTIN	
Třída artiklu	43A

### Popis

#### Provedení:

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032 pro každé posuvné měřítko. 3x posuvné měřítko č. 412733 vel. 150.

### Technický popis

Norma	ISO 13385
Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock

Počet obsažených baterií	3
Délka měřicí čelisti	40 mm
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Rozlišení	0,01 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odečet	0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko
USP1	Digitální posuvné měřítko, IP67 se čtvercovým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, odečet 0,01 mm

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: 404102 3