

Mahr

Sada posuvných měřitek, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	404104 10
GTIN	
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Jemná, kontrastní stupnice. Stavěcí šroub nahoře. Měřicí plochy jemně lapované.

Rozsah dodávky:

10× posuvné měřítko č. 410250 150.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Obal	Pouzdro
Stupnice	1/128 palec
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm

Norma	ISO 13385
Stupnice	1/20 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Odečet	0,05 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika	analogová
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 404104 10