

Mahr

Sada digitálních posuvných měřitek IP67 s hranatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	404102 10
GTIN	
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032 pro každé posuvné měřítko. 10× posuvné měřítko č. 412733 vel. 150.

Technický popis

Rozlišení	0,01 mm
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Ochranná třída IP	IP 67

Technický list

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Délka měřicí čelisti	40 mm
Norma	ISO 13385
Rozsah měření	0 - 150 mm
Kalibrování	A1
Odečet	0,0005 palec
Počet obsažených baterií	10
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko
USP1	Digitální posuvné měřítko, IP67 se čtvercovým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, odečet 0,01 mm

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 404102 10