

Mahr**Cenově výhodné balení digitální posuvné měřítka s velkým displejem a hranatým hloubkomerem, rozsah měření 150 mm, rozlišení 0,01 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	404103 10
GTIN	
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodící dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S rohovým hloubkoměrem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032 pro každé posuvné měřítko. 10× posuvné měřítko č. 412717 vel. 150.

Technický popis

Hloubkoměr je k dispozici	ano
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Odečet	0,0005 palec
Norma	ISO 13385
Provozní doba	cca 3 roky
Rozsah měření	0 - 150 mm

Technický list

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Kalibrování	A1
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Počet obsažených baterií	10
Rozlišení	0,01 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Odchylka měření E MPE	$\pm 0,03$ mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko
USP1	Digitální posuvné měřítko s velkým displejem a hranatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, odečet 0,01 mm

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 404103 10