

**Garant****Držák destiček eco konkávní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 53/76mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273891 53/76
GTIN	4045197516732
Třída artiklu	21W

**Popis****Použití:**

Ve spojení s upínacími držáky GARANT eco č. **273840 – 273851**.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

Vnitřní chlazení: ano

Šířka zápichu  $w$ : 3 mm

Maximální hloubka řezu  $t_{max}$ : 13 mm

Upínací šroub: 279815 9

**Technický popis**

Maximální Ø 1. zápichu $D_2$	76 mm
Minimální Ø 1. zápichu $D_1$	53 mm
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	13 mm
Řada	Eco
Upínací šroub	279815 9

Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky

---

### Příslušenství

Upínací šroub Typ 9	279815 9
Upínací šroub	279910