


Garant**Držák destiček eco konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 33/50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273890 33/50
GTIN	4045197516633
Třída artiklu	21W

Popis**Použití:**

Ve spojení s upínacími držáky GARANT eco č. **273840 – 273851**.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø ro 1. zápich / D_2 = maximální Ø ro 1. zápich.

Vnitřní chlazení: ano

Šířka zápichu w : 3 mm

Maximální hloubka řezu t_{max} : 13 mm

Upínací šroub: 279815 9

Technický popis

Maximální Ø 1. zápichu D_2	50 mm
Minimální Ø 1. zápichu D_1	33 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	13 mm
Řada	Eco
Upínací šroub	279815 9

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky

Příslušenství

Upínací šroub	279910
Upínací šroub Typ 9	279815 9