

Garant**Upínací trn typ ADB, SK 50 A = 160, Ø upnutí D1: 8mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	300350 8
GTIN	4045197284167
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

GARANT –

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.
S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Ø upnutí D ₁	8 mm
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	8
Vnější Ø D	28 mm
Upnutí	SK 50 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Technický list

Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300350-8>