

**Garant****Upínací trn typ ADB, SK 50 A = 160, Ø upnutí D1: 10mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300350 10     |
| GTIN           | 4045197284174 |
| Třída artiklu  | 31A           |

## Popis

### Provedení:

#### **GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
S otvorem pro čip Balluff/RFID.

### Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

### Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

## Technický popis

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10                                |
| Délka vyložení rozměr A          | 160 mm                            |
| Ø upnutí D <sub>1</sub>          | 10 mm                             |
| Vnější Ø D                       | 35 mm                             |
| Upnutí                           | SK 50 A = 160                     |
| Norma                            | DIN 6359                          |
| Norma pro upínání                | ISO 7388-1                        |
| Tvar                             | ADB                               |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách  | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |

## Technický list

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Obvodová házivost  | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Strategie obrábění | HPC                  |
| Druh produktu      | Upínací trn          |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300350-10>