

Garant**Upínací trn Kombi úzký typ ADB, SK 40 A = 100, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300422 10
GTIN	4045197287625
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Tolerance vrtání D₁ v H4 (přesnější než DIN).**

Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). S otvorem pro čip RFID/Balluff.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 1835 tvar B + E a DIN 6535 tvar HB + HE.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu kulového kloubu **pro systémy Weldon a Whistle-Notch** a provrtaného dorazového šroubu.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč TČ č. 308820 – 308835, náhradní upínací šroub 309905 M6, 309905 M8.

Technický popis

Ø upnutí D ₁	10 mm
Ø D ₂	16 mm
Ø D ₃	21 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	32,28 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300422-10>