

**Garant****Upínací trn Whistle-Notch typ ADB, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300430 14
GTIN	4045197284440
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

S dorazovým šroubem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). S otvorem pro čip RFID/ Balluff.

**Výhoda:**

Nástroj se upíná ze strany pomocí upínacího šroubu a zezadu se opírá o dorazový šroub. To zaručuje upnutí bez vůle a chod bez vibrací.

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a **nakloněnou upínací plochou (2°)** dle DIN 1835 E a DIN 6535 HE.

· **Ztrátu délky čelním přebroušením vrtáků lze korigovat pomocí axiálního dodatečného nastavení délky v upínacím trnu.**

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	50 mm
Ø upnutí D <sub>1</sub>	14 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Vnější Ø D	44 mm
Upnutí	SK 40 krátký

Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300430-14>