

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	13 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
ISO kód držáku	AH20R SVUCR/L11
Délka hlavy L_1	24 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500