

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	30 mm
ISO kód držáku	A16M SVJCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L_3	2 mm
Šířka hrdla L_4	9,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	22 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500