

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	AH16M SVJCR/L11
Středové přesazení L ₃	4,6 mm
Šířka hrdla L ₄	11,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	22 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Úhel nastavení κ	142 stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500