



Asetuslaite Precimar, Typ: 1150



Údaje o objednávce

Artikové číslo	439909 1150
GTIN	
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Přesné nastavení vnitřních a vnějších srovnávacích měřicích přístrojů, dutinoměrů, dvoubodových vnitřních měřidel, přesných třmenových měrek a mnoha dalších měřicích přístrojů.

- **Dotykový displej s intuitivním ovládáním.**
- **Vysoká úroveň pohodlí díky ukládání oblíbených položek a načítání měřicích zařízení pomocí skeneru čárových kódů.**
- **Úspora času a nákladů díky eliminaci nastavovacích kroužků a koncových měrek.**
- **Žádná ztráta přesnosti v porovnání s nastavovacími kroužky nebo kombinacemi koncových měřidel.**

Technický popis

Rozhraní	USB rozhraní
Zdroj energie	síťový provoz
Rozsah vnitřních měření	0 - 1155 mm
Frekvence sítě	50 - 60 Hz
Napájení	100 - 240 V

Technický list

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Síťové napětí	100 - 240 V
Rozlišení	0,001 mm
Rozsah vnějších měření	40 - 1195 mm
Výstupní napětí	24V, 5A
Odchylka měření délky MPE_{E1}	$\leq (0,7 + l/1000) \mu m$; l v mm μm
Druh produktu	Asetuslaite