

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261349 20/11
GTIN	4045197654175
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L_1	20,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A20R SVUCR/L11
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500