

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Délka hlavy L_1	25,5 mm
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Středové přesazení L_3	17 mm
ISO kód držáku	A25R SVUCR/L16
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500