

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	21 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A16Q SVQCR/L11
Délka hlavy L_1	16,5 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	15,5 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500