

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	21 mm
ISO kód držáku	A16Q SVUCR/L11
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15,5 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500