

**Matice s okem, Závít Ø: M6****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	086477 M6
GTIN	2050001758101
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Celková délka matice E	10 mm
Ø C nákrůžku uložení	25 mm
Hmotnost	0,09 kg
Vnější Ø B kroužku	45 mm
Celková výška F	45 mm
Vnitřní Ø A kroužku	25 mm
Závít Ø	M6

Rozměr D	10 mm
Nosnost WLL SF 4:1	0,4 t
Druh produktu	Šroub s okem