

**Kleštinový držák ER CENTRO P válcový, Pro velikost upínací kleštiny ER: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300682 8
GTIN	2050001705679
Třída artiklu	33F

**Popis****Provedení:**

Válcové držáky Fahrion CENTRO P **bez upínacích matic.**

K dispozici je průchozí otvor pro vnitřní chlazení.

**Použití:**

K prodloužení upínacího trnu v upínacích trnech Weldon resp. kleštinových trnech.

**Zvláštní příslušenství:**

Utahovací klíč č. 309754; 309756.

Upínací kleštiny ER č. 309365 – 309372, ER mini matice CP č. 309655; 309665.

**Upozornění:**

Nevhodné pro procesy smršťování. Není možné nastavení délky.

**Technický popis**

Rozsah upínání	1 - 5 mm
Ø stopky d	10 mm
Délka stopky L <sub>1</sub>	138 mm
Pro kleštiny ER	8
L <sub>2</sub>	10 mm
Vnější Ø D	10 mm
Řada	Centro P
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm

Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač

## Příslušenství

Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309372 4
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309365 3
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309370 8
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309369 3
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309368 3
Upínací matice ER CENTRO P pro těsnící podložky HP Typ CP pro ER 16DI	309665 16DI
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	309368 2
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309371 5
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309371 7
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309370 10
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	309368 1
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309371 6
Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309372 6
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309371 9
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309365 4
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309369 4
Upínací matice ER CENTRO P standardní Typ CP pro ER 16	309655 16
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	309365 1

Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309371 8
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	309370 1
Upínací matice ER CENTRO Pstandardní Typ CP pro ER 32	309655 32
Upínací matice ER CENTRO Pstandardní Typ CP pro ER 8M	309655 8M
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309370 5
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309369 6
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309370 3
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309371 4
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	309365 2
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309371 3
Upínací matice ER CENTRO Ppro těsnící podložky HP Typ CP pro ER 32DI	309665 32DI
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309368 7
Upínací matice ER CENTRO Pstandardní Typ CP pro ER 25	309655 25
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309368 5
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309365 5
Upínací matice ER CENTRO Ppro těsnící podložky HP Typ CP pro ER 25DI	309665 25DI
Upínací matice ER CENTRO Pstandardní Typ CP pro ER 16C	309655 16C
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309369 5
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309370 4
Upínací kleština ER HPs utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309371 10
Upínací matice ER CENTRO Ppro těsnící podložky HP Typ CP pro ER 16CDI	309665 16CDI
Upínací matice ER CENTRO Ppro těsnící podložky HP Typ CP pro ER 16MSDI	309665 16MSDI
	309665 40DI

Upínací matice ER CENTRO Ppro těsnící podložky HP Typ  
CP pro ER 40DI

Upínací matice ER CENTRO Pstandardní Typ CP pro ER 11M	309655 11M
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309368 6
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309370 9
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309370 6
Upínací matice ER CENTRO Pstandardní Typ CP pro ER 40	309655 40
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	309370 2
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309370 7
Upínací kleština ER HPs utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309372 8
Upínací kleština ER HP Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309368 4
Upínací matice ER CENTRO Pstandardní Typ CP pro ER 16MS	309655 16MS