



Silové upínací pouzdro, SK 40, Ø D1: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	300775 32
GTIN	4045197546982
Třída artiklu	32A

Popis

Provedení:

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Chráněno antikorozním povlakem.
- Pracho- a vodotěsné.
- Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
- Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy viz č. 308600 – 308806.

Upínací kleštiny č. 309566 – 309570.

Technický popis

Vnější Ø upínacích kleštin D	66 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	68 / 75
Délka vyložení rozměr A	105 mm
Ø upnutí D ₁	32 mm
Upínací síla do	900 Nm
Upnutí	SK 40

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300775-32>