

Garant

Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 1,5°, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 25/11mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:
S pevným úhlem sklonu.
S vnitřním chlazením.

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 4
Středové přesazení L_3	7,3 mm
Celková délka L	180 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky D_s	20 mm
Úhel sklonu	1,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Upínací šroub Typ 4

279810 4

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500