

**Garant****Vyvrtávací tyč, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 120/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Třída artiklu	21W

**Popis****Rozsah dodávky:  
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	13,4 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 2
Velikost destiček	16 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	24 mm
Celková délka L	180 mm
Vnitřní chlazení	ano
1,5° podložka	272620 1,5
Šroub podložky	279824 1
Ø stopky $D_s$	20 mm
Šířka hrdla $L_4$	20 mm
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Upínací šroub	272500
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Upínací šroub Typ 2	279810 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložka pro závitoreznou tyč Úhel sklonu 1,5 stupeň	272620 1,5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500