

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky L: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272002 20/16
GTIN	4045197430526
Třída artiklu	21W

Popis**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

1,5° podložka	272610 1,5
Velikost stopky	20 mm
Svěrný šroub pro podložku	279824 1
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 2
Délka hlavy L ₁	30 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Celková délka L	128 mm
Velikost destiček	16 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub	272500
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Upínací šroub Typ 2	279810 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 1,5 stupeň	272610 1,5
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500