

**Garant****Vyvrtávací tyč, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 135/22mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Třída artiklu	21W

## Popis

**Rozsah dodávky:**  
**S podložkou 1,5°.**

## Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 3
Středové přesazení L <sub>3</sub>	17,2 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	32 mm
Velikost destiček	22 mm
Celková délka L	200 mm
Vnitřní chlazení	ano
Šroub podložky	279824 2
1,5° podložka	272626 1,5
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	24,6 mm
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Šroub pro podložku Typ 2	279824 2
Podložka pro závitořeznou tyč Úhel sklonu 1,5 stupeň	272626 1,5
Upínací šroub Typ 3	279810 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500