

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky L: 12/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Třída artiklu	21W

Popis**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

Délka hlavy L ₁	22 mm
Velikost stopky	12 mm
Funkční šířka L ₄	16 mm
1,5° podložka	272600 1,5
Svěrný šroub pro podložku	279824 1
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 2
Celková délka L	83 mm
Velikost destiček	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu 1,5 stupeň	272600 1,5
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Upínací šroub	272500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub Typ 2	279810 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500